

Garant**Strojní závitník na litinu, nitridovaný, M: M16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132500 M16
GTIN	4045197071835
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****S rovnými drážkami na třísky a krátkým náběhem** (2 – 3 chody).**Text upoutávky:**

4 břity (od velikosti M5).

4 drážky (od velikosti M5).

Díky nitridovanému povrchu (13 2500) velmi odolný proti opotřebení.

Technický popis

Stoupání závitu	2 mm
Počet břitů Z	4
Závit Ø	16 mm
Počet drážek na třísky	4
Ø otvoru pod závit	14 mm
Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	12 mm
Celková délka L	110 mm
Stopka 4hran □	9 mm
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitu	48 mm

Technický list

Druh závitu	M
Rozměr závitu	M16
Povlak	nitridovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	bílá
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
GG	vhodný	13 m/min	K
GGG	omezené použití	9 m/min	K
mokrý max.	vhodný		
suchý	omezené použití		