

**Garant****Dvojitý upínací hrnec, Typ: 120****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	360028 120
GTIN	4045197812827
Třída artiklu	310

**Popis****Provedení:**

Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcí pro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

**Použití:**

K libovolnému umístění dvoustranných upínacích hrnců na rastrové desky, upínací věže, atd.. Za tímto účelem udělejte ze závitového pouzdra na vaší rastrové desce definovaný nulový nebo vztažný bod!

**Rozsah dodávky:**

2 upínací hrnce, 2 spojovací zástrčky.

**Zvláštní příslušenství:**

Upínací čep č. 360025.

**Upozornění:**

Další výšky do 200 mm k dodání na poptávku.

## Technický popis

Výška H	100 mm
Polohovací otvor je k dispozici	ano
Přidrzná síla	25 kN
Ø upínacího hrnce d	120 mm
Řada	ZeroClamp
Druh produktu	Upínací hrnec