

Garant
Strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM tvar C 6HX, TiN, M: M3,5

Údaje o objednávce

Artikové číslo	139178 M3,5
GTIN	4045197509109
Třída artiklu	11H

Popis
Provedení:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). S mazacími drážkami; optimální mazání i u hlubších závitů.

Třída přesnosti: ISO 2X/6HX.

Inovační 6hranný tvar umožňuje široké spektrum použití. **Multifunkční struktura vrstev** dosahuje **maximální životnosti** i u **vysoce pevných materiálů**.

Toleranční třída: ISO 2X 6HX

Stoupání závitu: 0,6 mm

Celková délka L: 56 mm

Stopka Ø D_s: 4 mm

Stopka 4hran □: 3 mm

Vrtání jádrového otvoru se směrnou hodnotou: 3,25 mm

Technický popis

Počet břitů Z	3
Stoupání závitu	0,6 mm
Počet drážek na třísky	3
Závit Ø	3,5 mm
Stopka Ø D _s	4 mm
Stopka 4hran □	3 mm
Celková délka L	56 mm
Vrtání jádrového otvoru se směrnou hodnotou	3,25 mm

Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Hloubka závitu	10,5 mm
Rozměr závitu	M3,5
Povlak	TiN
Druh závitu	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Tvářecí závitník