

Garant**Strojní závitník na mosaz krátký, bez povlaku, M: M2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132600 M2
GTIN	4045197072092
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****S úhlem čela 6° a krátkým náběhem** (2 – 3 chody).**Použití:**

Jako strojní závitník nebo pro dodatečné ruční prořezávání.

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 352

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 0,4 mm

Celková délka L: 36 mm

Ø stopky D_s: 2,8 mm

Stopka 4hran □: 2,1 mm

Ø otvoru pod závit: 1,6 mm

Technický popis

Závit Ø	2 mm
Počet břitů Z	3
Stoupání závitu	0,4 mm
Ø otvoru pod závit	1,6 mm
Počet drážek na třísky	3
Norma	DIN 352
Ø stopky D _s	2,8 mm

Celková délka L	36 mm
Stopka 4hran □	2,1 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	6 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M2
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	bílá
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
GG(G)	omezené použití	10 m/min	K
CuZn	vhodný	13 m/min	N
suché	vhodný		