

HOLEX**Kombinovaný upínací trn pro frézy, HSK-A 100 A = 100, Ø trnu d1: 22mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	306277 22
GTIN	4062406422639
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:**

S otvorem pro čip RFID / Balluff. Funkční plochy HSK opracované.

Kvalita vyvážení G 6,3 / 20000 min¹.

Použití:

K upínání čelních válcových fréz a frézovacích hlav s podélnou nebo příčnou drážkou.

Rozsah dodávky:

Včetně lícovacího pera, unášecího kroužku a utahovacího šroubu frézy č. 309860.

Zvláštní příslušenství:

Trubička na chladicí kapalinu č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, speciální klíč č. 309840, utahovací šroub frézy pro vnitřní chlazení č. 309861.

Upozornění:

Vnitřní chlazení je možné pouze s vhodným upínacím šroubem č. 309861.

Technický popis

Ø trnu d ₁	22 mm
Vnější Ø D	40 mm
Délka frézovacího trnu L ₃ s unášecím kroužkem	19 mm
Náhradní unášecí kroužek č. 309870	22
Vhodný speciální klíč č. 309840	22
Délka frézovacího trnu L ₄	31 mm

Délka vyložení rozměr A	100 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	22
Upínací $\varnothing D_1$	22 mm
Upnutí	HSK-A 100 A = 100
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 20000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 6 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézy

Příslušenství

Speciální klíč Pro \varnothing trnu 22 mm	309840 22
Unášecí kroužek Pro \varnothing trnu 22 mm	309870 22
Upínací šroub frézy Pro \varnothing trnu 22 mm	309860 22