

Garant
Strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM tvar C 6HX, TiN, M: M4

Údaje o objednávce

Artikové číslo	139178 M4
GTIN	4045197509116
Třída artiklu	11H

Popis
Provedení:

DIN 2174 ($\approx$ DIN 371 $\leq$ M10; $\approx$ DIN 376 $\geq$ M12). S mazacími drážkami; optimální mazání i u hlubších závitů.

Třída přesnosti: ISO 2X/6HX.

Inovační 6hranný tvar umožňuje široké spektrum použití. **Multifunkční struktura vrstev** dosahuje **maximální životnosti** i u **vysoce pevných materiálů**.

Toleranční třída: ISO 2X 6HX

Stoupání závitu: 0,7 mm

Celková délka L: 63 mm

Stopka $\varnothing D_s$: 4,5 mm

Stopka 4hran $\square$: 3,4 mm

Vrtání jádrového otvoru se směrnou hodnotou: 3,7 mm

Technický popis

Stoupání závitu	0,7 mm
Počet drážek na třísky	4
Závit $\varnothing$	4 mm
Počet břitů Z	4
Stopka $\varnothing D_s$	4,5 mm
Stopka 4hran $\square$	3,4 mm
Celková délka L	63 mm
Vrtání jádrového otvoru se směrnou hodnotou	3,7 mm

Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Hloubka závitu	12 mm
Rozměr závitu	M4
Povlak	TiN
Druh závitu	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Tvářecí závitník