

Garant**Strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM tvar C 6HX, TiN, M: M12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	139178 M12
GTIN	4045197509161
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). S mazacími drážkami; optimální mazání i u hlubších závitů.

Třída přesnosti: ISO 2X/6HX.

Inovační 6hranný tvar umožňuje široké spektrum použití. **Multifunkční struktura vrstev** dosahuje **maximální životnosti** i u **vysoce pevných materiálů**.

Toleranční třída: ISO 2X 6HX

Stoupání závitu: 1,75 mm

Celková délka L: 110 mm

Stopka Ø D_s: 9 mm

Stopka 4hran □: 7 mm

Vrtání jádrového otvoru se směrnou hodnotou: 11,2 mm

Technický popis

Stoupání závitu	1,75 mm
Počet drážek na třísky	5
Závit Ø	12 mm
Počet břitů Z	5
Stopka Ø D _s	9 mm
Stopka 4hran □	7 mm
Celková délka L	110 mm

Vrtání jádrového otvoru se směrnou hodnotou	11,2 mm
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Hloubka závitů	36 mm
Rozměr závitů	M12
Povlak	TiN
Druh závitů	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Tvářecí závitník