

**Garant****TK strojní závitník, bez povlaku, M: M4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	132570 M4
GTIN	4045197072009
Třída artiklu	11H

**Popis****Provedení:****Velmi stabilní, s krátkým náběhem (2 – 3 chody). Provedení z tvrdokovu.****Výhoda:****Optimální navádění.**

Druh závitů: M

Řezný materiál: TK

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2X 6HX

Stoupání závitů: 0,7 mm

Celková délka L: 63 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 4,5 mm

Stopka 4hran □: 3,4 mm

Ø otvoru pod závit: 3,3 mm

**Technický popis**

Počet drážek na třísky	4
Počet břitů Z	4
Závit Ø	4 mm
Ø otvoru pod závit	3,3 mm
Stoupání závitů	0,7 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D <sub>s</sub>	4,5 mm
Celková délka L	63 mm

Stopka 4hran □	3,4 mm
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Řezný materiál	TK
Hloubka závitu	12 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M4
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	válcová stopka s h6
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	bílá
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
GG(G)	vhodný	16 m/min	K
CuZn	vhodný	20 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		