

Garant
Strojní závitník HSS-E-PM, DLC, M: M6

Údaje o objednávce

Artikové číslo	132610 M6
GTIN	4045197648815
Třída artiklu	11H

Popis
Provedení:

S **povlakem DLC sp²** nejnovější generace. **Velmi stabilní provedení, s utvařčem třísky a speciální geometrií břitů pro měděné materiály.** Použitelné s **emulzí** (podíl maziva minimálně 8 %).

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E PM

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 1 mm

Celková délka L: 80 mm

Stopka Ø D_s: 6 mm

Stopka 4hran □: 4,9 mm

Otvor pod závit Ø: 5 mm

Technický popis

Počet břitů Z	3
Závit Ø	6 mm
Počet drážek na třísky	3
Stoupání závitu	1 mm
Otvor pod závit Ø	5 mm
Norma	DIN 371
Stopka Ø D _s	6 mm
Celková délka L	80 mm

Stopka 4hran □	4,9 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E PM
Hloubka závitu	18 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M6
Povlak	DLC
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	CS
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	bílá
Druh produktu	Závitník