

## Garant

### Strojní tvářecí závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM tvar E 6HX, TiN, M: M3,5



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	139185 M3,5
GTIN	4045197509192
Třída artiklu	11H

## Popis

### Provedení:

**DIN 2174** ( $\approx$  DIN 371  $\leq$  M10;  $\approx$  DIN 376  $\geq$  M12). S mazacími drážkami; optimální mazání i u hlubších závitů.

**Třída přesnosti:** ISO 2X/6HX.

**Tvar E** (náběh: 1,5 – 2 závity) pro **hlubší závit při krátkém náběhu**. Závit se vyřezává až ke dnu otvoru.

**Inovační 6hranný tvar** umožňuje široké spektrum použití. **Multifunkční struktura vrstev** dosahuje **maximální životnosti** i u **vysoce pevných materiálů**.

Toleranční třída: ISO 2X 6HX

Stoupání závitu: 0,6 mm

Celková délka L: 56 mm

Stopka  $\varnothing D_s$ : 4 mm

Stopka 4hran  $\square$ : 3 mm

Vrtání jádrového otvoru se směrnou hodnotou: 3,25 mm

## Technický popis

Stoupání závitu	0,6 mm
Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Závit $\varnothing$	3,5 mm
Stopka $\varnothing D_s$	4 mm
Stopka 4hran $\square$	3 mm

Celková délka L	56 mm
Vrtání jádrového otvoru se směrnou hodnotou	3,25 mm
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Hloubka závitů	10,5 mm
Rozměr závitů	M3,5
Povlak	TiN
Druh závitů	M
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS E PM
Norma	DIN 2174
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	E
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3×D při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Tvářecí závitník