

HOLEX**Kleštinový upínací trn ER typ AD, SK 40 A = 70, Pro velikost upínací kleštiny ER: 20****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300475 20
GTIN	4062406418274
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:**

Vnější i vnitřní kužel broušený. S otvorem pro čip Balluff/RFID.

HOLEX –

Přesná upínací matice HOLEX vyvážená (G6,3 / 18000 min⁻¹, všechny stopky pískovány materiálem z jemných skleněných perliček. Jakost vyvážení G6,3 / 18000 min⁻¹).

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v upínacích kleštinách dle DIN 6499 – typ A a B.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č.308820 – 308835, upínací klíč ER č. 309680 resp. 613300, upínací kleštiny ER č. 308901 – 309449, upínací matice ER č. 309615 (pro těsnicí podložky), těsnicí podložky č. 309625 – 309645 (pro č. 309615).

Strategie obrábění: HSC

Rozsah upínání: 1 - 13 mm

Délka vyložení rozměr A: 70 mm

Vnější Ø D: 34 mm

Náhradní matice HOLEX č. 309580: 20

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	70 mm
-------------------------	-------

Vnější Ø D	34 mm
Náhradní matice HOLEX č. 309580	20
Rozsah upínání	1 - 13 mm
Upínací Ø D ₁	1-13 mm
Upnutí	SK 40 A = 70
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 18000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Otvor Ballufchip	ano
Druh produktu	Kleštinový upínač