

Garant**TK fréza HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 4 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	203003 4
GTIN	4045197643797
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:**

S rádiusem řezných hran, podobným torusovým frézám.

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 4

Úhel sklonu šroubovice: 38 stupeň

Směr přísuvu: Horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HB s h6

Počet zubů Z: 4

Délka břitu L_c : 9 mm

Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění: 14 mm

Uvolňovací Ø D_1 : 3,8 mm

Celková délka L: 57 mm

Stopka Ø D_s : 6 mm

Technický popis

Posuv f_z pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm ²	0,012 mm
Ø břitu D_c	4 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm ²	0,02 mm
Počet zubů Z	4
Uvolňovací Ø D_1	3,8 mm
Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	14 mm
Stopka Ø D_s	6 mm

Celková délka L	57 mm
Délka břitu L _c	9 mm
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Úhel sklonu šroubovice	38 stupeň
Rohové zaoblení r _v	0,1 mm
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejný
Dělení břitů	nestejně
Šířka záběru a _e při operaci frézování	0,3×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a _e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Stopková fréza