

Garant

Upínací trn typ ADB s čelními chladicími tryskami, SK 50 A = 200, Ø upnutí D1: 8mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	300371 8
GTIN	4062406418229
Třída artiklu	31A

Popis

Provedení:

GARANT –

Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!). Jakost vyvážení G 2,5 / 25000 min⁻¹.
S otvorem pro čip Balluff/RFID.

S uzavíratelnými chladicími kanály.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technický popis

Ø upnutí D ₁	8 mm
Délka vyložení rozměr A	200 mm
Vnější Ø D	28 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	8
Upnutí	SK 50 A = 200
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB

Technický list

Otvor chladicího kanálu	zamykatelný
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/300371-8>