

**Garant****Hydraulické upínací pouzdro BASIC krátké, úzké, HSK-A 100, Ø upnutí D1: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	307523 32
GTIN	4062406544539
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

- Axiální přestavení délky, dráha nastavení 10 mm.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.

**Použití:**

- Vysoký řezný výkon (avšak ne extrémně těžké obrábění).
- K vrtání, vystružování a frézování.

**Zvláštní příslušenství:**

Redukční pouzdra č. 302135 – 302187, trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, válcové vytěrky č. 343720.

**Upozornění:**

Rozměr A = 200 mm k dodání na poptávku!

**Technický popis**

Závit M	M16×1
Dráha nastavení V	10 mm
Vhodné redukční pouzdro	302175; 302180; 302177; 302187
Ø D <sub>2</sub>	63 mm
Upínací Ø D <sub>1</sub>	32 mm

L <sub>3</sub>	60 mm
L <sub>2</sub>	62 mm
Délka vyložení rozměr A	110 mm
Vnější Ø D	67 mm
Upnutí	HSK-A 100
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Norma pro upínání	DIN 69882-7
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	A
Vnitřní chlazení	ano, při max. 80 barech
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Otvor Ballufchip	ano
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro

## Příslušenství

Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 6 mm	302175 6
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 25 mm	302175 25
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 16 mm	302175 16
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 18 mm	302175 18
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 12 mm	302175 12
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 10 mm	302175 10
Válcový vytěrákplast Ø čepu 32 mm	343720 32

Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 20 mm

302175 20

Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 14 mm

302175 14

Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 8 mm

302175 8