

HOLEX**Tažný čep Mazak, typ A, s otvorem, Vhodné pro strmé kužely: 50M****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308670 50M
GTIN	4062406544546
Třída artiklu	32Z

Popis**Provedení:**

- Čelní strana čelně soustružena.

Není utěsněno.

Popis:

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

Použití:

- Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT), mimo vel. 30.
- V obráběcích centrech (stroje s automatickou výměnou nástrojů).
- V NC strojích (stroje bez automatické výměny nástrojů).

Upozornění:

Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.

Technický popis

Maximální utahovací moment	150 Nm
Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem	SK 50
Závit M	M24
Vhodné pro strmý kužel	50

Celková délka L	65,4 mm
Ø otvoru	10 mm
Ø hlavy D ₁	28,95 mm
L ₁	25,4 mm
Ø nákrůžku D	35,56 mm
Vlastnost otvoru	s otvorem
Norma pro tažné čepy	CAT
Druh produktu	Tažný čep