

Garant**TK stopková fréza GARANT Master Ni-Based HPC / TPC, TiAlN, Ø DC: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	203048 10
GTIN	4062406565732
Třída artiklu	11Z

Popis**Provedení:**

Speciální výbrus se **zaoblením břitů jako torus**.

Inovativní substrát zejména pro obrábění **slitin na bázi niklu**. Nově vyvinutý povlak.

Použití:

K frézování **slitin na bázi niklu s vysokou teplotou tvrdnutí**.

Upozornění:

Následný produkt pro č. 203028.

Technický popis

Délka břitu L_c	22 mm
Tolerance jmenovitý $\varnothing$	f8
Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	30 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v materiálu Inconel®	0,07 mm
$\varnothing$ stopky D_s	10 mm
Celková délka L	72 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Uvolňovací $\varnothing D_1$	9,7 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Rohové zaoblení r_v	0,2 mm
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň

Technický list

Počet zubů Z	4
Ø břitu D _c	10 mm
Série	Master Ni-based
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejně
Dělení břitů	nestejně
Šířka záběru a _e při operaci frézování	0,08×D
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	TPC
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	růžová
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Inconel	vhodný	40 m/min	S
mokrý max.	vhodný		

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/203048-10>