

Garant**TK stopková fréza GARANT Master Ni-Based HPC / TPC, TiAlN, Ø DC: 3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	203048 3
GTIN	4062406565480
Třída artiklu	11Z

Popis**Provedení:**

Speciální výbrus se **zaoblením břitů jako torus**.

Inovativní substrát zejména pro obrábění **slitin na bázi niklu**. Nově vyvinutý povlak.

Použití:

K frézování **slitin na bázi niklu s vysokou teplotou tvrdnutí**.

Upozornění:

Následný produkt pro č. 203028.

Technický popis

Celková délka L	57 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Posuv f_z pro obvodové frézování v materiálu Inconel®	0,03 mm
Uvolňovací Ø D_1	2,8 mm
Rohové zaoblení r_v	0,2 mm
Délka břitu L_c	8 mm
Počet zubů Z	4
Ø stopky D_s	6 mm
Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	13 mm
Tolerance jmenovitý Ø	f8
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň

Stopka	DIN 6535 HB s h6
Ø břitu D_c	3 mm
Řada	Master Ni-based
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejně
Dělení břitů	nestejně
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,08×D
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	TPC
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	růžová
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Inconel	vhodný	40 m/min	S
mokrý max.	vhodný		

Služby

Broušení stopky Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------