

Garant

Fréza GARANT Power Q Mini pro vysoké posuvy, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 25/4mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	213052 25/4
GTIN	4062406566333
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Frézovací systém pro velké posuvy, **menší průměry a větší hloubky obrábění**. Obzvláště **efektivní díky vysokému počtu břitů**.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 9 (7IP, 1,2Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 7IP**.

Technický popis

Úhel šikmého zanořování α_{\max}	1,15 stupeň
Ø D ₃	19 mm
Počet břitů Z	4
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	17,4 mm
Ø břitu D _c	25 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	44 mm
Vrtací kruhové frézování a _p	1 mm
Řada	Power Q
Délka vyložení L ₁	60 mm
Úhel nastavení κ	20 stupeň

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	140 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{max}}$	48 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	ANGX10T308ZE.R
\varnothing stopky D_s h6	25 mm
Vnitřní chlazení	ano
Provedení stopky	stopka Weldon
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Stupňové frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza