

**Garant**

**Fréza GARANT Power Q Mini pro vysoké posuvy, se závitem, Ø D / počet břitů  
Z: 16/2mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	213056 16/2
GTIN	4062406566555
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:**

Frézovací systém pro velké posuvy, **menší průměry** a **větší hloubky obrábění**. Obzvláště **efektivní díky vysokému počtu břitů**.

**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 9 (7IP, 1,2Nm).

**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 7IP**.  
Při používání prodloužení pracujte vždy s vnitřním chlazením.

**Technický popis**

Počet břitů Z	2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	ANGX10T308ZE.R
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	8,5 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D <sub>min</sub>	26 mm
Délka šikmého zanořování L pro α <sub>max</sub>	8,4 mm
Upínací závit M	M8
Vrtací kruhové frézování a <sub>p</sub>	1 mm
Ø břitu D <sub>c</sub>	16 mm

Řada	Power Q
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	2,39 stupeň
Vnitřní chlazení	ano
$\varnothing D_2$	13 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	25 mm
$\varnothing D_3$	10 mm
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza