

Garant

Fréza GARANT Power Q Mini pro vysoké posuvy, se závitem, Ø D / počet břitů
Z: 32/5mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	213056 32/5
GTIN	4062406566593
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Frézovací systém pro velké posuvy, **menší průměry** a **větší hloubky obrábění**. Obzvláště **efektivní díky vysokému počtu břitů**.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 9 (7IP, 1,2Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 7IP**.
Při používání prodloužení pracujte vždy s vnitřním chlazením.

Technický popis

Ø D ₂	29 mm
Celková délka L _{celk.}	40 mm
Upínací závit M	M16
Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	62 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Délka šikmého zanořování L pro α _{max}	24,4 mm
Řada	Power Q
Vnitřní chlazení	ano

Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,82 stupeň
Počet břitů Z	5
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	58 mm
\varnothing břitu D_c	32 mm
$\varnothing D_3$	26 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	1 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	ANGX10T308ZE.R
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza