

Garant

**Fréza GARANT Power Q Mini pro vysoké posuvy, se závitem, Ø D / počet břitů
Z: 35/5mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	213056 35/5
GTIN	4062406566609
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Frézovací systém pro velké posuvy, **menší průměry** a **větší hloubky obrábění**. Obzvláště **efektivní díky vysokému počtu břitů**.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 9 (7IP, 1,2Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 7IP**.
Při používání prodloužení pracujte vždy s vnitřním chlazením.

Technický popis

Ø D ₃	29 mm
Počet břitů Z	5
Vhodná vyměnitelná břitová destička	ANGX10T308ZE.R
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	64 mm
Úhel šikmého zanořování α _{max}	0,73 stupeň
Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	68 mm
Řada	Power Q
Délka šikmého zanořování L pro α _{max}	27,4 mm

Ø břitu D_c	35 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
Ø D_2	29 mm
Vnitřní chlazení	ano
Ø D_1 h6	17 mm
Upínací závit M	M16
Vrtací kruhové frézování a_p	1 mm
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza