

Garant

Fréza GARANT Power Q Mini pro vysoké posuvy, s otvorem, Ø D / počet břitů
Z: 40/5mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	213058 40/5
GTIN	4062406566715
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Frézovací systém pro velké posuvy, **menší průměry** a **větší hloubky obrábění**. Obzvláště **efektivní díky vysokému počtu břitů**.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 9 (7IP, 1,2Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 7IP**.

Technický popis

Počet břitů Z	5
Úhel nastavení κ	20 stupeň
Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	78 mm
Ø D ₃	34 mm
Vrtací kruhové frézování a _p	1 mm
Vnitřní chlazení	ano

Ø břitu D_c	40 mm
Řada	Power Q
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	74 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	32,4 mm
Upínací otvor Ø	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	ANGX10T308ZE.R
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,62 stupeň
Celková délka $L_{celk.}$	40 mm
Posuv Fz Helix	0,8
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza