

**Garant**

Fréza GARANT Power Q Mini pro vysoké posuvy, s otvorem, Ø D / počet břitů  
Z: 42/7mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	213058 42/7
GTIN	4062406566739
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:**

Frézovací systém pro velké posuvy, **menší průměry** a **větší hloubky obrábění**. Obzvláště **efektivní díky vysokému počtu břitů**.

**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 9 (7IP, 1,2Nm).

**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 7IP**.

**Technický popis**

Vnitřní chlazení	ano
Počet břitů Z	7
Řada	Power Q
Ø D <sub>3</sub>	36 mm
Délka šikmého zanořování L pro α <sub>max</sub>	34,4 mm
Úhel nastavení κ	20 stupeň

Upínací otvor $\varnothing$	16 mm
$\varnothing$ břítu $D_c$	42 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	78 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	82 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	0,58 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	ANGX10T308ZE.R
Vrtací kruhové frézování $a_p$	1 mm
Posuv $F_z$ Helix	0,8
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza