

Garant

Fréza GARANT Power Q Mini pro vysoké posuvy, s otvorem, Ø D / počet břitů
Z: 50/8mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	213058 50/8
GTIN	4062406566753
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Frézovací systém pro velké posuvy, **menší průměry** a **větší hloubky obrábění**. Obzvláště **efektivní díky vysokému počtu břitů**.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 9 (7IP, 1,2Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 7IP**.

Technický popis

Ø D ₃	44 mm
Upínací otvor Ø	22 mm
Řada	Power Q
Vnitřní chlazení	ano
Ø břitu D _c	50 mm
Počet břitů Z	8

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	50 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	42,4 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	1 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{max}}$	98 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{min}}$	94 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,47 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	ANGX10T308ZE.R
Úhel nastavení κ	20 stupeň
Posuv F_z Helix	0,8
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza