

Garant

Fréza GARANT Power Q Mini pro vysoké posuvy, s otvorem, Ø D / počet břitů
Z: 52/8mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	213058 52/8
GTIN	4062406566760
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Frézovací systém pro velké posuvy, **menší průměry** a **větší hloubky obrábění**. Obzvláště **efektivní díky vysokému počtu břitů**.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 9 (7IP, 1,2Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 7IP**.

Technický popis

Počet břitů Z	8
Vhodná vyměnitelná břitová destička	ANGX10T308ZE.R
Celková délka $L_{celk.}$	50 mm
Ø břitu D_c	52 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	98 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	102 mm

Upínací otvor \varnothing	22 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,45 stupeň
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování a_p	1 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	44,4 mm
Úhel nastavení κ	20 stupeň
$\varnothing D_3$	46 mm
Řada	Power Q
Posuv Fz Helix	0,8
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza