



Rohová fréza 90° MEV, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 50/5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	226400 50/5
GTIN	4960664914111
Třída artiklu	250

Popis

Provedení:

Vysoce výkonná fréza s nově vyvinutou trojhrannou vyměnitelnou břitovou destičkou pro frézování rohů, drážek a pro šikmé zanořování při malých řezných silách a zvýšené stabilitě.

Technický popis

Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	44,25 mm
Délka vyložení L ₁	40 mm
Ø břitu D _c	50 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,26 stupeň
Ø stopky D _s h6	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TOMT060508
Šroub pro vyměnitelné destičky	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	95 mm
Maximální hloubka řezu a _{p max}	6 mm
Celková délka L _{celk.}	120 mm
Počet břitů Z	5
Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	98 mm

Ø D ₃	45 mm
Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	rohové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Ramping
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub Typ 1	229723 1
---------------------	----------