

Garant**TK stopková fréza GARANT Master Ni-Based HPC/TPC, TiAlN, Ø e8 DC: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	203161 8
GTIN	4062406565800
Třída artiklu	11Z

Popis**Provedení:**

Speciální výbrus s **rádiusem řezných hran podobným torusovým frézám**.
Inovativní substrát speciálně pro obrábění **slitin na bázi niklu**. Nově vyvinutý povlak.

Použití:

Pro frézování **slitin na bázi niklu s vysokou tvrdostí za tepla**.

Upozornění:

Následný produkt pro č. 203082.

Technický popis

Posuv f_z pro obvodové frézování v materiálu Inconel®	0,065 mm
Ø stopky D_s	8 mm
Délka břitu L_c	21 mm
Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	25 mm
Ø břitu D_c	8 mm
Celková délka L	63 mm
Kvalita vyvážení se stopkou	G 2,5 s HB
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Uvolňovací Ø D_1	7,7 mm
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Úhel sklonu šroubovice	38 stupeň

Rohové zaoblení r_v	0,2 mm
Počet zubů Z	5
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Řada	Master Ni-based
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejně
Dělení břitů	nestejně
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,08×D
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,3×D při obvodovém frézování
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	růžová
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Inconel	vhodný	40 m/min	S
mokrý max.	vhodný		