

Garant

Fréza GARANT Power Q Mini pro vysoké posuvy, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 32/5mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	213052 32/5
GTIN	4062406566340
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Frézovací systém pro velké posuvy, **menší průměry a větší hloubky obrábění**. Obzvláště **efektivní díky vysokému počtu břitů**.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 9 (7IP, 1,2Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 7IP**.

Technický popis

Ø D ₃	26 mm
Délka šikmého zanořování L pro α _{max}	24,4 mm
Ø břitu D _c	32 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	58 mm
Úhel nastavení κ	20 stupeň
Vnitřní chlazení	ano
Celková délka L _{celk.}	150 mm
Řada	Power Q
Vhodná vyměnitelná břitová destička	ANGX10T308ZE.R
Délka vyložení L ₁	70 mm

Ø stopky D_s h6	32 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{max}$	62 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,82 stupeň
Vrtací kruhové frézování a_p	1 mm
Počet břitů Z	5
Provedení stopky	stopka Weldon
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Stupňové frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza