

## Garant

**Fréza GARANT Power Q Mini pro vysoké posuvy, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 16/2mm**



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	213052 16/2
GTIN	4062406566319
Třída artiklu	210

### Popis

#### Provedení:

Frézovací systém pro velké posuvy, **menší průměry a větší hloubky obrábění**. Obzvláště **efektivní díky vysokému počtu břitů**.

#### Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 9 (7IP, 1,2Nm).

#### Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 7IP**.

### Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	ANGX10T308ZE.R
Vrtací kruhové frézování Ø D <sub>min</sub>	26 mm
Vrtací kruhové frézování a <sub>p</sub>	1 mm
Úhel šikmého zanořování α <sub>max</sub>	2,39 stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub> h6	16 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	100 mm
Řada	Power Q
Úhel nastavení κ	20 stupeň
Počet břitů Z	2
Délka šikmého zanořování L pro α <sub>max</sub>	8,4 mm

Ø břitu $D_c$	16 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{max}$	30 mm
Ø $D_3$	10 mm
Délka vyložení $L_1$	30 mm
Vnitřní chlazení	ano
Provedení stopky	stopka Weldon
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Stupňové frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza