

Garant

Fréza GARANT Power Q Mini pro vysoké posuvy, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 16/2mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	213054 16/2
GTIN	4062406566418
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

Frézovací systém pro velké posuvy, **menší průměry** a **větší hloubky obrábění**. Obzvláště **efektivní díky vysokému počtu břitů**.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 9 (7IP, 1,2Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 7IP**.

Technický popis

Ø D ₃	10 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	ANGX10T308ZE.R
Celková délka L _{celk.}	100 mm
Délka šikmého zanořování L pro α _{max}	8,4 mm
Počet břitů Z	2
Délka vyložení L ₁	30 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	26 mm
Ø stopky D _s h6	16 mm
Ø břitu D _c	16 mm
Úhel šikmého zanořování α _{max}	2,39 stupeň

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Řada	Power Q
Vrtací kruhové frézování a_p	1 mm
Úhel nastavení κ	20 stupeň
Vnitřní chlazení	ano
Provedení stopky	válcová stopka
Použití frézy	Stupňové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza