

Garant

Fréza GARANT Power Q Mini pro vysoké posuvy, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 16/2Lmm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	213054 16/2L
GTIN	4062406566425
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Frézovací systém pro velké posuvy, **menší průměry** a **větší hloubky obrábění**. Obzvláště **efektivní díky vysokému počtu břitů**.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 9 (7IP, 1,2Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 7IP**.

Technický popis

Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	30 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	26 mm
Celková délka L _{celk.}	150 mm
Vnitřní chlazení	ano
Počet břitů Z	2
Ø břitu D _c	16 mm
Délka vyložení L ₁	50 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	ANGX10T308ZE.R
Ø stopky D _s h6	16 mm
Úhel nastavení κ	20 stupeň

Řada	Power Q
Vrtací kruhové frézování a_p	1 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	8,4 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	2,39 stupeň
$\varnothing D_3$	10 mm
Provedení stopky	válcová stopka
Použití frézy	Stupňové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza