

Garant

Fréza GARANT Power Q Mini pro vysoké posuvy, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 32/5mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	213054 32/5
GTIN	4062406566463
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Frézovací systém pro velké posuvy, **menší průměry a větší hloubky obrábění**. Obzvláště **efektivní díky vysokému počtu břitů**.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 9 (7IP, 1,2Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 7IP**.

Technický popis

Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	58 mm
Délka vyložení L ₁	120 mm
Vrtací kruhové frézování a _p	1 mm
Celková délka L _{celk.}	200 mm
Úhel šikmého zanořování α _{max}	0,82 stupeň
Ø D ₃	26 mm
Řada	Power Q
Úhel nastavení κ	20 stupeň
Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	62 mm
Vnitřní chlazení	ano

Ø stopky D _s h6	32 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	24,4 mm
Ø břitu D _c	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	ANGX10T308ZE.R
Počet břitů Z	5
Provedení stopky	válcová stopka
Použití frézy	Stupňové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza