

**Garant**

**Fréza GARANT Power Q Mini pro vysoké posuvy, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 25/4mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	213054 25/4
GTIN	4062406566456
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:**

Frézovací systém pro velké posuvy, **menší průměry a větší hloubky obrábění**. Obzvláště **efektivní díky vysokému počtu břitů**.

**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 9 (7IP, 1,2Nm).

**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 7IP**.

**Technický popis**

Vrtací kruhové frézování Ø D <sub>max</sub>	48 mm
Délka vyložení L <sub>1</sub>	100 mm
Ø stopky D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	25 mm
Ø D <sub>3</sub>	19 mm
Vrtací kruhové frézování a <sub>p</sub>	1 mm
Úhel nastavení κ	20 stupeň
Řada	Power Q
Vhodná vyměnitelná břitová destička	ANGX10T308ZE.R
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování Ø D <sub>min</sub>	44 mm

Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	17,4 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	1,15 stupeň
Počet břitů Z	4
Ø břitu $D_c$	25 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	180 mm
Provedení stopky	válcová stopka
Použití frézy	Stupňové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza