

Garant

Fréza GARANT Power Q Mini pro vysoké posuvy, se závitem, Ø D / počet břitů
Z: 22/3mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	213056 22/3
GTIN	4062406566579
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Frézovací systém pro velké posuvy, **menší průměry** a **větší hloubky obrábění**. Obzvláště **efektivní díky vysokému počtu břitů**.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 9 (7IP, 1,2Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 7IP**.
Při používání prodloužení pracujte vždy s vnitřním chlazením.

Technický popis

Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	14,4 mm
Ø D ₁ h6	10,5 mm
Počet břitů Z	3
Upínací závit M	M10
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	38 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	42 mm
Řada	Power Q
Ø D ₃	16 mm

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	30 mm
\varnothing břitu D_c	22 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	1 mm
Vnitřní chlazení	ano
Vhodná vyměnitelná břitová destička	ANGX10T308ZE.R
Úhel šikmého zanořování α_{max}	1,39 stupeň
$\varnothing D_2$	18 mm
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza