

Garant

Fréza GARANT Power Q Mini pro vysoké posuvy, se závitem, Ø D / počet břitů
Z: 20/3mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	213056 20/3
GTIN	4062406566562
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Frézovací systém pro velké posuvy, **menší průměry** a **větší hloubky obrábění**. Obzvláště **efektivní díky vysokému počtu břitů**.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 9 (7IP, 1,2Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 7IP**.
Při používání prodloužení pracujte vždy s vnitřním chlazením.

Technický popis

Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	38 mm
Celková délka L _{celk.}	30 mm
Délka šikmého zanořování L pro α _{max}	12,4 mm
Úhel šikmého zanořování α _{max}	1,62 stupeň
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	34 mm
Upínací závit M	M10
Počet břitů Z	3

Řada	Power Q
Ø D ₂	18 mm
Vrtací kruhové frézování a _p	1 mm
Ø D ₁ h ₆	10,5 mm
Ø břitu D _c	20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	ANGX10T308ZE.R
Ø D ₃	14 mm
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza