

Garant

**Fréza GARANT Power Q Mini pro vysoké posuvy, se závitem, Ø D / počet břitů
Z: 25/4mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	213056 25/4
GTIN	4062406566586
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Frézovací systém pro velké posuvy, **menší průměry** a **větší hloubky obrábění**. Obzvláště **efektivní díky vysokému počtu břitů**.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 9 (7IP, 1,2Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 7IP**.
Při používání prodloužení pracujte vždy s vnitřním chlazením.

Technický popis

Ø D ₃	19 mm
Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Délka šikmého zanořování L pro α _{max}	17,4 mm
Ø břitu D _c	25 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	44 mm
Řada	Power Q
Vrtací kruhové frézování a _p	1 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	ANGX10T308ZE.R

Vnitřní chlazení	ano
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	1,15 stupeň
Upínací závit M	M12
$\varnothing D_2$	21 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Počet břitů Z	4
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	35 mm
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza