

Garant

Fréza GARANT Power Q Mini pro vysoké posuvy, se závitem, Ø D / počet břitů
Z: 42/5mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	213056 42/5
GTIN	4062406566616
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Frézovací systém pro velké posuvy, **menší průměry** a **větší hloubky obrábění**. Obzvláště **efektivní díky vysokému počtu břitů**.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 9 (7IP, 1,2Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 7IP**.

Při používání prodloužení pracujte vždy s vnitřním chlazením.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	ANGX10T308ZE.R
Vnitřní chlazení	ano
Ø D ₂	29 mm
Řada	Power Q
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	78 mm
Ø D ₃	36 mm
Celková délka L _{celk.}	40 mm
Ø břitu D _c	42 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	82 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	34,4 mm
Počet břitů Z	5
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,58 stupeň
Vrtací kruhové frézování a_p	1 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Upínací závit M	M16
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza