

**Garant**

Fréza GARANT Power Q Mini pro vysoké posuvy, s otvorem, Ø D / počet břitů  
Z: 66/8mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	213058 66/8
GTIN	4062406566784
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:**

Frézovací systém pro velké posuvy, **menší průměry** a **větší hloubky obrábění**. Obzvláště **efektivní díky vysokému počtu břitů**.

**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 9 (7IP, 1,2Nm).

**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 7IP**.

**Technický popis**

Vrtací kruhové frézování Ø D <sub>min</sub>	126 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D <sub>max</sub>	130 mm
Řada	Power Q
Úhel nastavení κ	20 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α <sub>max</sub>	58,4 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	40 mm

Počet břitů Z	8
Vrtací kruhové frézování $a_p$	1 mm
Vnitřní chlazení	ano
Vhodná vyměnitelná břitová destička	ANGX10T308ZE.R
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{max}$	0,34 stupeň
$\varnothing D_3$	60 mm
$\varnothing$ břitu $D_c$	66 mm
Upínací otvor $\varnothing$	22 mm
Posuv Fz Helix	0,8
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza