

Garant

Fréza GARANT Power Q Mini pro vysoké posuvy, s otvorem, Ø D / počet břitů
Z: 40/7mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	213058 40/7
GTIN	4062406566722
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Frézovací systém pro velké posuvy, **menší průměry** a **větší hloubky obrábění**. Obzvláště **efektivní díky vysokému počtu břitů**.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 9 (7IP, 1,2Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 7IP**.

Technický popis

Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,62 stupeň
Úhel nastavení κ	20 stupeň
Ø D ₃	34 mm
Vnitřní chlazení	ano
Vhodná vyměnitelná břitová destička	ANGX10T308ZE.R
Vrtací kruhové frézování a_p	1 mm

Upínací otvor \varnothing	16 mm
Počet břitů Z	7
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	32,4 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	74 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	78 mm
\varnothing břitu D_c	40 mm
Řada	Power Q
Posuv Fz Helix	0,8
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza