

Garant

Fréza GARANT Power Q Mini pro vysoké posuvy, s otvorem, Ø D / počet břitů
Z: 63/7mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	213058 63/7
GTIN	4062406566777
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Frézovací systém pro velké posuvy, **menší průměry** a **větší hloubky obrábění**. Obzvláště **efektivní díky vysokému počtu břitů**.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 9 (7IP, 1,2Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 7IP**.

Technický popis

Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	55,4 mm
Vnitřní chlazení	ano
Celková délka $L_{celk.}$	40 mm
Řada	Power Q
Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	120 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	124 mm

Úhel nastavení κ	20 stupeň
Vrtací kruhové frézování a_p	1 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	ANGX10T308ZE.R
Upínací otvor \varnothing	22 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,36 stupeň
Počet břitů Z	7
$\varnothing D_3$	57 mm
\varnothing břitu D_c	63 mm
Posuv Fz Helix	0,8
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Kopírovací fréza