

**Rohová fréza 90° MEV, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 40/5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	226400 40/5
GTIN	4960664914104
Třída artiklu	250

**Popis****Provedení:**

Vysoce výkonná fréza s nově vyvinutou trojhrannou vyměnitelnou břitovou destičkou pro frézování rohů, drážek a pro šikmé zanořování při malých řezných silách a zvýšené stabilitě.

**Technický popis**

Ø stopky $D_s$ h6	32 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{max}$	78 mm
Celková délka $L_{celk.}$	150 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TOMT060508
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{max}$	0,33 stupeň
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{min}$	75 mm
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{max}$	34,25 mm
Ø břitu $D_c$	40 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Délka vyložení $L_1$	50 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	6 mm
Počet břitů Z	5
Ø $D_3$	35 mm

Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	rohové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Ramping
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

---

### Příslušenství

Upínací šroub Typ 1	229723 1
---------------------	----------