

Garant**Rohová fréza 90°, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 32/5mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215176 32/5
GTIN	4062406569990
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

Systém rohových fréz pro **plynulé rohové frézování**. Kompaktní rozměry vyměnitelných destiček zajišťují **enormní stabilitu** při velmi vysokém počtu břitů – pro **nejvyšší možnou produktivitu**.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 7IP**.

Technický popis

Ø břitu D_c	32 mm
Celková délka $L_{celk.}$	110 mm
Ø stopky D_s h6	32 mm
Počet břitů Z	5
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	2 mm
Délka vyložení L_1	50 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XNEX 040308
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel nastavení κ	90 stupeň

Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná Typ 1	219878 1
---	----------