

**Garant****Rohová fréza 90°, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 25/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215176 25/4
GTIN	4062406569983
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:**

Systém rohových fréz pro **plynulé rohové frézování**. Kompaktní rozměry vyměnitelných destiček zajišťují **enormní stabilitu** při velmi vysokém počtu břitů – pro **nejvyšší možnou produktivitu**.

**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 7IP**.

**Technický popis**

Počet břitů Z	4
Ø stopky D <sub>s</sub> h6	25 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	100 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XNEX 040308
Délka vyložení L <sub>1</sub>	44 mm
Ø břitu D <sub>c</sub>	25 mm
Maximální hloubka řezu a <sub>p max</sub>	2 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel nastavení κ	90 stupeň

Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná Typ 1	219878 1
---	----------