

Garant**Rohová fréza 90°, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 32/5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215177 32/5
GTIN	4062406570057
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Systém rohových fréz pro **plynulé rohové frézování**. Kompaktní rozměry vyměnitelných destiček zajišťují **enormní stabilitu** při velmi vysokém počtu břitů – pro **nejvyšší možnou produktivitu**.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 7IP**.

Technický popis

Délka vyložení L ₁	70 mm
Ø břitu D _c	32 mm
Ø stopky D _s h6	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XNEX 040308
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Počet břitů Z	5
Maximální hloubka řezu a _{p max}	2 mm
Celková délka L _{celk.}	195 mm
Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení κ	90 stupeň

Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná Typ 1	219878 1
---	----------