

**Garant****Rohová fréza 90°, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 32/5mm**

## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 215178 32/5   |
| GTIN           | 4062406570118 |
| Třída artiklu  | 210           |

## Popis

### Provedení:

Systém rohových fréz pro **plynulé rohové frézování**. Kompaktní rozměry vyměnitelných destiček zajišťují **enormní stabilitu** při velmi vysokém počtu břitů – pro **nejvyšší možnou produktivitu**.

### Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 7IP**.

## Technický popis

|  |                        |
|--|------------------------|
| Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>              | 17 mm                  |
| Počet břitů Z                                | 5                      |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička          | XNEX 040308            |
| Ø břitu D <sub>c</sub>                       | 32 mm                  |
| Celková délka L <sub>celk.</sub>             | 40 mm                  |
| Ø D <sub>2</sub>                             | 28,7 mm                |
| Upínací závit M                              | M16                    |
| Maximální hloubka řezu a <sub>p max</sub>    | 2 mm                   |
| Provedení stopky                             | se závitem             |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Úhel nastavení k | 90 stupeň         |
| Použití frézy    | Kruhové frézování |
| Dělení břitů     | nestejně          |
| Vnitřní chlazení | ano               |
| Výměna nástroje  | PowerCard         |
| Druh produktu    | Rohová fréza      |

## Příslušenství

|   |          |
|---|----------|
| Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná Typ 1 | 219878 1 |
|---|----------|