

HOLEX**TK fréza HOLEX Pro INOX M HPC, TiSiN, Ø e8 DC: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	202996 12
GTIN	4062406569181
Třída artiklu	12Y

Popis**Provedení:**

Vynikající životnost ve své třídě při obrábění **korozivzdorných ocelí** díky **inovativnímu povlaku a geometrii**. Speciálně pro **nerozové oceli ve vysokovýkonném rozsahu**, např. Duplex. **Optimální řezný výkon** díky **vysokým řezným rychlostem**.

Technický popis

Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Ø břitu D_c	12 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,3 mm
Počet zubů Z	4
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Ø stopky D_s	12 mm
Délka břitu L_c	36 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm ²	0,04 mm
Uvolňovací Ø D_1	11,6 mm
Úhel sklonu šroubovice	38 stupeň
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Nepodepřená délka L_1 včetně uvolnění	46 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm ²	0,06 mm

Rohový úhel čela	45 stupeň
Celková délka L	93 mm
Řada	Pro Inox
Povlak	TiSiN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejný
Dělení břitů	nestejně
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,3×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	240 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	150 m/min	P
TOOLOX 33	omezené použití	115 m/min	H
TOOLOX 44	omezené použití	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	85 m/min	M
Uni	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		

mokrý min.	vhodný
suché	omezené použití
Vzduch	omezené použití