



Akumulátorový šroubovák s ráčnou, Typ: M12FHIR14



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070228 M12FHIR14
GTIN	4058546341046
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

MILWAUKEE – akumulátorový úhlový šroubovák a šroubovák s ráčnou

- **REDLINK™ elektronika s plynulým řízením otáček, pravým/levým chodem a ochranou proti přetížení.**
- **LED osvětlení pracovního prostoru.**
- **Red Li-Ion akumulátory se sledováním jednotlivých článků a ukazatelem stavu nabití.**

Kompaktní vysokorychlostní akumulátorový šroubovák s ráčnou s citlivým regulátorem rychlosti.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a nabíječky.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073814 a 073839.

Technický popis

Typické použití	Strong
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 450 min ⁻¹
Hmotnost	1 kg

Počet obsažených akumulátorů	0
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 12 V
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Napětí akumulátorů	12 V
Konstrukce	šroubovák s ráčnou
Maximální utahovací moment tvrdý	47 Nm
Označení výrobce	M12FHIR14
Upínač nástroje	Čtyřhran 1/4 palce
Maximální vibrace dle EN	<2,5 m/s ²
Typ akumulátoru	Li-Ion
Druh produktu	Šroubovák

Příslušenství

Li-Ion systém M4B2/M12B2 Typ akumulátoru MB12	073814 MB12
---	-------------