


Garant**Středicí svěrák pro automatizaci, Šířka čelistí A: 80Amm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	360134 80A
GTIN	4062406572600
Třída artiklu	30N

Popis**Provedení:**

Středicí svěrák pro flexibilní použití.

- **Absolutní funkční spolehlivost díky zapouzdření.**
- **Vysoká přesnost opakování 0,02 mm.**
- **Variabilní nastavení středu $\pm 0,02$ mm.**
- **Funkční plochy kalené.**
- **Stabilní, z nástrojové oceli, ochrana povrchu pomocí krátkodobého nitridování.**

Výhoda:

- **Flexibilní malá hmotnost.**

Multifunkční použití.

Použití:

Ideální pro 5stranné obrábění, výborný při upínání polotovarů.

Vhodné pro:

Konzole pro automatizaci č. 360164.

Rozsah dodávky:

Včetně nástrčné hlavice č. 642700 vel. E12.

Včetně 4 upínacích čepů vel. 90.

Zvláštní příslušenství:

Varianty upínacích čelistí č. 360135 – 360151.

Technický popis

Délka	120 mm
Šířka čelistí A	80 mm
Krouticí moment	40 Nm
Šířka	120 mm
Zdvih	22 mm
Upínací síla do maximálně	17 kN
Hmotnost	3,5 kg
Výška	50 mm
Vhodné pro barevný kód	ZC 80
Druh produktu	Strojní svěrák