

**Garant****Otočný soustružnický hrot pro vyměnitelnou vložku, Typ: 50/3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320617 50/3
GTIN	4062406573157
Třída artiklu	31Z

**Popis****Provedení:**

- **Odpružené provedení pro axiální kompenzaci délky při obrábění.**
- **Kompletně kalené a broušené. Bezúdržbové díky trvalému chlazení.**
- **Speciální utěsnění brání pronikání nečistot a chladicího média.**

Speciální provedení s 3hr. stopkou pro upnutí přímo do silového upínacího pouzdra protilehlého vřetena.

Vyměnitelné vložky č. 320629.

Pro obrábění těžkých obrobků.

**Popis:**

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.

Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

**Použití:**

Flexibilní použití díky vyměnitelným vložkám. Univerzální použití na revolverových hlavách a protilehlé vřeteno u CNC strojů.

**Zvláštní příslušenství:**

Vyměnitelné vložky č. 320625.

**Upozornění:**

Výměna vložek na ploše pro klíč protisměrným otáčením.

**Technický popis**

Chyba obvodové házivosti	0,01 mm
Ø stopky D <sub>1</sub>	18 mm
Celková délka L	165 mm
Pro hmotnost obrobku	700 kg
Ø pouzdra D	74 mm
Dráha pružiny	4 mm
Ø d	50 mm
Maximální počet otáček	4000 min <sup>-1</sup>
Užitná délka L <sub>1</sub>	95 mm
Vhodné pro barevný kód	K18
Upnutí	3hranná stopka
Druh produktu	Středicí hrot