


**TK stopková fréza HOLEX Pro UNI HPC, TiSiN, Ø e8 DC: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	203063 8
GTIN	4062406569747
Třída artiklu	12Y

Popis**Provedení:**

Ke **hrubování a dokončování při nejvyšších hodnotách posuvu** a velmi klidném chodu. **Nově vyvinutá geometrie a vysokovýkonný povlak** pro vynikající výrobní výsledky při maximální životnosti v různých materiálech. **Vysoká vlastní stabilita** a klidný chod díky nerovnoměrnému dělení.

Technický popis

Uvolňovací Ø D ₁	7,7 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,2 mm
Posuv f _z pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm ²	0,03 mm
Ø břitu D _c	8 mm
Rohový úhel čela	45 stupeň
Posuv f _z pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm ²	0,05 mm
Délka břitu L _c	12 mm
Počet zubů Z	4
Posuv f _z pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm ²	0,025 mm
Směr přísuvu	Horizontální, šikmý a vertikální
Nepodepřená délka L ₁ včetně uvolnění	20 mm

Úhel sklonu šroubovice	42 stupeň
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Celková délka L	58 mm
Tolerance jmenovitý \varnothing	e8
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Řada	Pro Uni
Povlak	TiSiN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejný
Dělení břitů	nestejný
Šířka záběru a_e při operaci frézování	$0,3 \times D$ při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu $1 \times D$
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	250 m/min	N
Ocel $< 500 \text{ N/mm}^2$	vhodný	240 m/min	P
Ocel $< 750 \text{ N/mm}^2$	vhodný	220 m/min	P
Ocel $< 900 \text{ N/mm}^2$	vhodný	180 m/min	P
Ocel $< 1100 \text{ N/mm}^2$	vhodný	170 m/min	P
Ocel $< 1400 \text{ N/mm}^2$	vhodný	140 m/min	P
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	vhodný	90 m/min	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	vhodný	80 m/min	M

Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	35 m/min	S
GG(G)	vhodný	240 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		